



# Klasszikus izzószálas LED-égők

## CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

### Termék adatok

| Általános információ            |           |
|---------------------------------|-----------|
| Fejelés - foglalat              | E27 [E27] |
| Névleges élettartam             | 15 000 h  |
| Kapcsolási ciklus               | 20 000    |
| Lighting Technology             | LED       |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen      |

| Technikai adatok   |                    |
|--|--------------------|
| Színkód  | 827 [CCT of 2700K] |
| Fényáram   | 806 lm             |
| Színmegjelölés   | Meleg fehér (WW)   |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)                                | 2700 K             |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)                            | 100,00 lm/W        |
| Színkonzisztencia  | <6                 |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 80                 |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %               |

| Működtetés és elektronika |             |
|---------------------------|-------------|
| Hálózati frekvencia       | 50 to 60 Hz |
| Bemeneti frekvencia       | 50-60 Hz    |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Teljesítményfelvétel            | 8 W       |
| Fényforrás árama (névleges)     | 52 mA     |
| Teljesítmény-egyenérték         | 60 W      |
| Indulási idő (névleges)         | 0,5 s     |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | 0,5 s     |
| Teljesítménytényező (tört)      | 0,7       |
| Feszültség (névleges)           | 220-240 V |

| Hőmérséklet                                 |       |
|---|-------|
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 45 °C |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás |      |
|---------------------------------|------|
| Szabályozható                   | Igen |

| Mechanika és tokozás   |               |
|------------------------|---------------|
| Fényforrás kialakítása | Átlátszó      |
| Fényforrásbúra formája | G93 [G 93 mm] |

# Klasszikus izzószálas LED-égők

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 8 kWh

## Termékadatok

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| A termék megrendelési neve | CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL |
| Teljes terméknév           | CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL |
| Full EOC                   | 871869681431400                    |
| Rendelési kód              | 81431400                           |

Cikkszám (12NC) 929001895702


Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8718696814314

Számláló – csomag külső dobozonként 6


EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718696814321

## Méretezett rajza




| Product                            | D     | C      |
|------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL | 95 mm | 137 mm |

## Fotometriai adatok



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

## Klasszikus izzószálas LED-égők

### Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

