



TrueForce LED Public (közutak – SON)

TrueForce LED Road 55–35W E27 730

A Philips MASTER – LED HID SON-T lámpák egyszerű, gyorsan megtérülő LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású kisülőlámpák (HID) és a nagy nyomású nátriumlámpák (SON) kiváltására. A MASTER – LED HID SON-T megoldások biztosítják a HID–LED-csere előnyeit – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesznek lehetővé, és alacsony kezdeti beruházást igényelnek. A megfelelő lámpaméretű és fényeloszlású megoldással a MASTER – LED HID SON-T lámpák egyszerűen, az előtéték (IF-cserék esetében) vagy a tükrök cseréje nélkül beszerelhetők a meglévő SON- és SON-T-rendszerekbe, és a LED-ek segítségével javítható a megvilágítás minősége.

Figyelmeztetések és biztonság

• Olvassa el a szerelési útmutatót, vagy forduljon a Philips világítástechnikai szakemberéhez a kapcsolási rajzokért és utasításokért.

Termék adatok

| Általános információ | | Korrelált színhőmérséklet (névl.) | |
|---------------------------------|--------------------|--|-------------|
| Fejelés - foglalat | E27 [E27] | | 3000 K |
| Névleges élettartam | 50 000 h | Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 157,00 lm/W |
| Kapcsolási ciklus | 50 000 | Színkonzisztencia | <6 |
| Lighting Technology | LED | Színvisszaadási index (CRI) | 70 |
| Fényárammérési referencia | Sphere | Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 % |
| CE jelölés | Igen | Működtetés és elektronika | |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen | Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Technikai adatok | | Bemeneti frekvencia | 50 Hz |
| Színkód | 730 [CCT of 3000K] | Teljesítményfelvétel | 35 W |
| Fényáram | 5 500 lm | Fényforrás árama (névleges) | 920 mA |
| Színmegjelölés | Fehér (WH) | Indulási idő (névleges) | 0,5 s |

TrueForce LED Public (közutak – SON)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | 0.5 s |
| Teljesítménytényező (tört) | 0.9 |
| Feszültség (névleges) | 70-80 V |

Hőmérséklet

| | |
|---|-------|
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 95 °C |
|---|-------|

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| | |
|---------------|-----|
| Szabályozható | Nem |
|---------------|-----|

Mechanika és tokozás

| | |
|------------------------|----------|
| Fényforrás kialakítása | Átlátszó |
| Fényforrásbúra formája | Egyéb |

Tanúsítvány és alkalmazási területek


| | |
|-----------------------------|---|
| Energiahatékonysági osztály | D |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--------|
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 35 kWh |
| EPREL-regisztrációs szám | 403564 |

Termékadatok


| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| A termék megrendelési neve | TForce LED Road 55-35W E27 730 |
| Teljes terméknév | TrueForce LED Road 55-35W E27 730 |
| Full EOC | 871869681115300 |
| Rendelési kód | 81115300 |
| Cikkszám (12NC) | 929001898402 |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8718696811153 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8718696811160 |

Méretezett rajza




| Product | D | C |
|--------------------------------|-------|--------|
| TForce LED Road 55-35W E27 730 | 61 mm | 200 mm |

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730



General uniform lighting - TForce LED Road 55-35W E27 730


TrueForce LED Public (közutak – SON)

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 55-35W E27 730

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730

Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730

