

# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

A Philips CorePro LED PLL ideális cserét jelet a mennyezeti fényforrás esetében az általános világítási alkalmazások széles tartományában. A LED-es fényforrás hagyományos, fénycső formájú, és igen jelentős energiamegtakarítást biztosít a hagyományos fénycsőnél kétszer hosszabb élettartama során.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	2G11 [ 2G11]
Névleges élettartam (névleges)	30000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
B50L70	30000 h

Technikai adatok	
Színkód	840 [ 4000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	160 °
Fényáram (névleges)	3400 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	3400 lm
Névleges sugárzási szög	160 °
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	20000-70000 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	24 W

Fényforrás árama (max)	600 mA
Az izzó árama (minimum)	400 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	NA
Feszültség (névleges)	53-77 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Energiatakarékos termék	Yes

# CorePro LED PLL

Tanúsítási jelek	CE jel RoHS compliance KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	29 kWh
<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871869682841000
A termék megrendelési neve	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

EAN/UPC - termék	8718696828410
Rendelési kód	82841000
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001920502
Nettó tömeg (darab)	0,160 kg



## Méretezett rajza



TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm
PLL HF 24W 840 4P 2G11					

## Fotometriai adatok



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



# CorePro LED PLL

## Élettartam




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

