



Lámparas LED versión estándar

LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

| Información general | | Operación y aspectos eléctricos | |
|---|--------------------|---|-------------|
| Tapa-base | E27 [E27] | Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz |
| Vida útil nominal | 25,000 hora(s) | Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Ciclo del interruptor | 50,000 | Consumo de energía | 23 W |
| Lighting Technology | LED | Equivalente en potencia en vatios | 125 W |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí | Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
| | | Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Información técnica sobre la luz | | Factor de potencia (fracción) | 0.85 |
| Código de color | 865 [CCT of 6500K] | Voltaje (nominal) | 100-240 V |
| Ángulo de haz (nominal) | 150 ° | | |
| Flujo luminoso | 2,300 lm | Temperatura | |
| Designación de color | luz natural fría | T° estuche máxima (nominal) | 80 °C |
| Temperatura de color correlacionada | 6500 K | | |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 100.00 lm/W | Controles y atenuación | |
| Consistencia de color | < 6 | Regulable | No |
| Índice de producción de color (IRC) | 80 | | |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % | | |

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa

| | |
|-------------------|---------------|
| Acabado de la luz | Blanco |
| Forma del foco | A30 [A 30 mm] |

Aprobación y aplicación


| | |
|-------------------------------|-------|
| Consumo de energía kWh/1000 h | - kWh |
|-------------------------------|-------|

Información del producto

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del producto del pedido | LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX |
| Nombre del producto completo | LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX |


| | |
|--------------------------------------|---|
| Full EOC | 871869963983900 |
| Descripción de código local | LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX |
| Código del pedido | 929002003342 |
| N.º de material (12NC) | 929002003342 |
| Código local | 359562 |
| Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718699639839 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 8718699639846 |

Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX | 96 mm | 179 mm |

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX



Light Distribution Diagram - LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX

General uniform lighting - LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 23W E27 6500K W A30 1PF/6 MX

