



Classic filament LEDbulbs



CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz


Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,52
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	387424
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT


Full EOC	871869970424700
Codice d'ordine	70424700
Codice materiale (12NC)	929002025502
Codice locale	PHILED75840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699704247
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699704254

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT	60 mm	104 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT


Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

