



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---------------------------|----------|
| Fod | E27 |
| Normeret levetid | 15.000 t |
| Skiftecyklus | 20.000 |
| Nominel levetid (timer) | 15.000 t |
| Lighting Technology | LED |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere |
| EU RoHS-godkendt | Ja |

| Lysteknisk | |
|--|--------------------|
| Farvekode | 840 [CCT of 4000K] |
| Farvekode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysstrøm | 2.452 lm |
| Farvebetegnelse | Kold hvid (CW) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 140,00 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4 |

| | |
|--|-----|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
|--|-----|

| Drift og el | |
|-----------------------------------|--------------|
| Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | 17,5 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 150 mA |
| Wattforbrugsækvivalent | 150 W |
| Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0,51 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |

| Temperatur | |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 60 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---------------------------------|-----|
| Dæmpbar | Nej |


| Mekanik og armaturhus | |
|-----------------------|----------|
| Pære finish | Matteret |

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

| | |
|---|---|
| Lyskildemateriale | Glas |
| Lyskildeform | A67 [A 67 mm] |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 18 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 374906 |
| EyeComfort | Ja |
| Produktdata | |
| Ordreproduktnavn | LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 |
| Det fulde produktnavn | LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 |


| | |
|--|-----------------|
| Full EOC | 871869976459300 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2057812236 |
| Ordrekode | 76459300 |
| Materialenr. (12NC) | 929002372701 |
| Lokal ordrekode | 2057812236 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8718699764593 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 4 |
| EAN/UPC – kasse | 8718699764609 |

Målskitse




| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 | 70 mm | 121 mm |

Fotometriske data



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

