



CorePro LED- glaspære

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--|--------------------|
| Fod | E27 |
| Normeret levetid | 15.000 t |
| Skiftcyklus | 20.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere |
| CE-mærke | Ja |
| EU RoHS-godkendt | Ja |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysstrøm | 1.055 lm |
| Farvebetegnelse | Hvid (WH) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 124,00 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |

| Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
|--|--------------|
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Drift og el | |
| Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | 8,5 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 70 mA |
| Wattforbrugsækvivalent | 75 W |
| Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0,52 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-kappe, maks. (nom.) | 50 °C |

CorePro LED-glaspære

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

Mekanik og armaturhus

| | |
|--------------|---------------|
| Pære finish | Matteret |
| Lyskildeform | A60 [A 60 mm] |

Godkendelse og anvendelsesområde


| | |
|---------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 9 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 374883 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata

| | |
|------------------|---|
| Ordreproduktnavn | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |
|------------------|---|



| | |
|---|---|
| Det fulde produktnavn | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |
| Full EOC | 871951434704500 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2057814221 |
| Ordrekode | 34704500 |
| Materialenr. (12NC) | 929002425192 |
| Lokal ordrekode | 2057814221 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8719514347045 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| EAN/UPC – kasse | 8719514347052 |

Målskitse



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 60 mm | 104 mm |

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG


CorePro LED-glaspære

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

