



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Philips TrueForce Corepro LED HPL-lyskilder er en nem LED-løsning, der tjener sig ind i løbet af kort tid ved at erstatte HID-lyskilder (lyskilder med udladning af høj intensitet). Denne nye generation af LED-stolpetoplamper erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid samt øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. Desuden er TrueForce CorePro LED HPL-lyskilder designet til at have samme størrelse og lysfordeling som deres HID-alternativer. Og takket være vores højeffektive LED-filamentteknologi, vil du ikke kunne se forskel. Deres unikke IP65-design betyder, at TrueForce Corepro LED HPL stolpetoplamper kan bruges udendørs såvel som indendørs.

Advarsler og sikkerhed

• Installationen bør altid udføres af en kvalificeret elektriker eller installatør. Følg installationsvejledningen.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	E27	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Kold hvid (CW)
Normeret levetid	25.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	4000 K
Skiftcyklus	15.000	Farveensartethed	166 lm/W
Lighting Technology	LED	Farvegensartethed	<6
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Farvegensartethed (CRI)	80
CE-mærke	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
EU RoHS-godkendt	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
		Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	6.000 lm		

Trueforce CorePro LED HPL

Strømforbrug	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	165 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	29
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	6
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling - uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling - med komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	9
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling - uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling - med komp.kappe.	-
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	59 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	ED90 [ED 90 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh
EPREL-registreringsnummer	403655
Produktdata	
Ordreproduktnavn	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
Det fulde produktnavn	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
Full EOC	871951429929000
Beskrivelse af lokal kode	2057812511
Ordrekode	29929000
Materialenr. (12NC)	929002481302
Lokal ordrekode	2057812511
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514299290
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC - kasse	8719514299306



Målskitse



Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	90 mm	245 mm


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometriske data



General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Trueforce CorePro LED HPL

