



# MASTER LEDspot MV



## MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

### Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem  $-20^{\circ}\text{C}$  og  $45^{\circ}\text{C}$  omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

### Produkt data


Generelle oplysninger		Lysstrøm	
Fod	GU10	Lysstyrke (nom.)	270 lm
Normeret levetid	25.000 t	Farvebetegnelse	500 cd
Skiftedyklus	50.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Varm hvid (WW)
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	2700 K
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Lyseffekt (nominel) (nom.)	72 lm/W
CE-mærke	Ja	Farveensartethed	<6
EU RoHS-godkendt	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Lysstrøm i kegle på $90^{\circ}$ (nominel)	270 lm
		Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,6
Lysteknisk			
Farvekode	927 [CCT of 2700K]		
Spredningsvinkel (nom.)	$36^{\circ}$		

# MASTER LEDspot MV

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
<b>Drift og el</b>	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	18 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energieffektivitetsklasse	F

Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	467615
EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Ordreproduktnavn	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Det fulde produktnavn	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Full EOC	871951430811400
Beskrivelse af lokal kode	2057815725
Ordrekode	30811400
Materialenr. (12NC)	929002979402
Lokal ordrekode	2057815725
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514308114
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514308121


## Målskitse




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

# MASTER LEDspot MV

## Fotometriske data




Technical Parameters 41 Photo Lighting 8.1 Page 117




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

## MASTER LEDspot MV

