



# MASTER PL- Electronic

## MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V 1CT/6

Lámparas MASTER de ahorro de energía no cubiertas, la opción perfecta para usuarios finales que exigen el mejor rendimiento y máxima fiabilidad.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	12.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Vida útil nominal (horas)	12.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo lumínico (mín.)	1.058 lm
Flujo luminoso	1.175 lm
Designación de color	Luz natural fría
Coordenada X de cromacidad (Nom)	315
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	340
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	58,8 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	65 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	20,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	140 mA
Hora de inicio (nom.)	1,0 s
Factor de potencia (fracción)	0,6
Voltaje (nom.)	220-240 V

## MASTER PL-Electronic

### Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

### Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Barra
----------------------	-------

### Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,41 mg
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V 1CT/6
-------------------------------	--

Nombre completo del producto	MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V 1CT/6
Full EOC	871150071222610
Código de pedido	71222610
Código 12NC	929746197304
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500712226
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500764836

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	137,2 mm	48,0 mm

